




16Lクリアーコート セレクションチャート



50℃×10分
25℃×25~35分

容量比/4:1:0.5 (重量比/100:20.5:11.0)

アクティベーター			℃	シンナー		
XK203	XK205	XK206		JAB380	JAB385	JXB387
↕	↕	↕	40℃			↕
	↕	↕	35℃			↕
			30℃			↕
			25℃			↕
			20℃			↕
			15℃			↕

アクティベーター/シンナー選択は、種々の条件により異なります。上記の表は目安として使用して下さい。
アクティベーター/シンナーが重複している温度範囲では塗装面積により選択して下さい。

50℃×10分

容量比/3:1:1 (重量比/100:37:30)

アクティベーター			℃	シンナー			
XK203	XK205	XK206		JAB380	JAB385	JXB387	JXB390
↕	↕	↕	40℃				↕
	↕	↕	35℃				↕
			30℃				↕
			25℃				↕
			20℃				↕
			15℃				↕

アクティベーター/シンナー選択は、種々の条件により異なります。上記の表は目安として使用して下さい。
アクティベーター/シンナーが重複している温度範囲では塗装面積により選択して下さい。

60℃×20~30分

容量比/4:1:1 (重量比/100:27:22)

アクティベーター			℃	シンナー			
XK203	XK205	XK206		JAB380	JAB385	JXB387	JXB390
↕	↕	↕	40℃				↕
	↕	↕	35℃				↕
			30℃				↕
			25℃				↕
			20℃				↕
			15℃				↕

アクティベーター/シンナー選択は、種々の条件により異なります。上記の表は目安として使用して下さい。
アクティベーター/シンナーが重複している温度範囲では塗装面積により選択して下さい。
低温・小面積が必要な場合 JAB05Nシンナーを使用して下さい。

50℃×10分
25℃×25~35分

容量比/3:1:0.3 (重量比/100:36.6:9.5)

アクティベーター			℃	シンナー		
256S	AK260	AK261		JAB380	JAB385	JXB387
↕	↕	↕	40℃			↕
	↕	↕	35℃			↕
			30℃			↕
			25℃			↕
			20℃			↕
			15℃			↕

アクティベーター/シンナー選択は、種々の条件により異なります。上記の表は目安として使用して下さい。
アクティベーター/シンナーが重複している温度範囲では塗装面積により選択して下さい。

60℃×20~30分

容量比/3:1:0.6 (重量比/100:35:18)

アクティベーター			℃	シンナー			
256S	AK260	AK261		JAB380	JAB385	JXB387	JXB390
↕	↕	↕	40℃				↕
	↕	↕	35℃				↕
			30℃				↕
			25℃				↕
			20℃				↕
			15℃				↕

アクティベーター/シンナー選択は、種々の条件により異なります。上記の表は目安として使用して下さい。
アクティベーター/シンナーが重複している温度範囲では塗装面積により選択して下さい。
低温・小面積が必要な場合 JAB05Nシンナーを使用して下さい。